

Garant

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260920 25/11
GTIN	4067263623175
Klasa artykułu	29E

Opis

Wykonanie:

Chwył okrągły bez powierzchni zaciskowej.

wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

Opis techniczny

śruby mocujące	269028 47
Kąt ustawienia κ	90 stopni
pasująca wymienna płytk skrawająca	TC.. 1102..
Przesunięcie osi L_3	17 mm
\varnothing chwytu D_s	25 mm
wielk. płytki	11 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	32 mm
kod ISO uchwytu	A25X STFCL/L11
Seria	Master Mute
długość całkowita L	222 mm
niepodlegający mocowaniu obszar S	155 mm
rodzaj zastosowania	prawo
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5xD
norma	DIN 8024

Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki