

Garant

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260327 32/11
GTIN	4067263623359
Klasa artykułu	29E

Opis

Wykonanie:

Chwył okrągły bez powierzchni zaciskowej.

wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

Opis techniczny

długość całkowita L	277 mm
wielk. płytki	11 mm
śruby mocujące	269028 46
Ø chwytu D _s	32 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	DC.. 11T3..
Przesunięcie osi L ₃	22 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.}	40 mm
Seria	Master Mute
Kąt ustawienia κ	93 stopni
kod ISO uchwytu	A32X SDUCR/L11
niepodlegający mocowaniu obszar S	192 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
norma	DIN 8024

Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki