

Garant

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260327 40/11
GTIN	4067263623366
Klasa artykułu	29E

Opis

Wykonanie:

Chwył okrągły bez powierzchni zaciskowej.

wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

Opis techniczny

pasująca wymienna płytką skrawającą	DC.. 11T3..
śruby mocujące	269028 46
kod ISO uchwytu	A40X SDUCR/L11
długość całkowita L	343 mm
Przesunięcie osi L ₃	27 mm
wielk. płytki	11 mm
Seria	Master Mute
Ø chwytu D _s	40 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.}	50 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
niepodlegający mocowaniu obszar S	240 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
norma	DIN 8024

Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki