

**Garant**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	260327 25/11
GTIN	4067263623342
Klasa artykułu	29E

## Opis

**Wykonanie:**

Chwył okrągły bez powierzchni zaciskowej.

**wskazówka:**

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

## Opis techniczny

długość całkowita L	222 mm
Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	17 mm
Seria	Master Mute
kod ISO uchwytu	A25X SDUCR/L11
wielk. płytki	11 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego D <sub>min.</sub>	32 mm
śruby mocujące	269028 46
Kąt ustawienia $\kappa$	93 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 11T3..
$\varnothing$ chwytu D <sub>s</sub>	25 mm
niepodlegający mocowaniu obszar S	155 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
norma	DIN 8024

Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki