

Garant

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260327 20/11
GTIN	4067263623335
Klasa artykułu	29E

Opis

Wykonanie:

Chwyć okrągły bez powierzchni zaciskowej.

wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

Opis techniczny

Przesunięcie osi L ₃	13 mm
kod ISO uchwytu	A20X SDUCR/L11
pasująca wymienna płytko skrawająca	DC.. 11T3..
Kąt ustawienia κ	93 stopni
minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.}	25 mm
wielk. płytki	11 mm
Ø chwytu D _s	20 mm
długość całkowita L	177 mm
Seria	Master Mute
śruby mocujące	269028 46
niepodlegający mocowaniu obszar S	120 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
norma	DIN 8024

Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki