

Garant

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260327 12/07
GTIN	4067263623311
Klasa artykułu	29E

Opis

Wykonanie:

Chwył okrągły bez powierzchni zaciskowej.

wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

Opis techniczny

Kąt ustawienia κ	93 stopni
Seria	Master Mute
wielk. płytki	7 mm
\varnothing chwytu D_s	12 mm
długość całkowita L	120 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
Przesunięcie osi L_3	9 mm
śruby mocujące	269028 38
kod ISO uchwytu	A12X SDUCR/L07
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{min} .	16 mm
niepodlegający mocowaniu obszar S	72 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5xD
norma	DIN 8024

Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki