

Garant

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260045 20/09
GTIN	4067263623397
Klasa artykułu	29E

Opis

Wykonanie:

Chwył okrągły bez powierzchni zaciskowej.

wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

Opis techniczny

Przesunięcie osi L_3	13 mm
wielk. płytki	9 mm
długość całkowita L	177 mm
kod ISO uchwytu	A20X SCLCR/L09
Kąt ustawienia κ	95 stopni
\varnothing chwytu D_s	20 mm
Seria	Master Mute
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{min} .	25 mm
śruby mocujące	269028 46
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 09T3..
niepodlegający mocowaniu obszar S	120 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
norma	DIN 8024

Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki