

Garant

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260045 12/06
GTIN	4067263623373
Klasa artykułu	29E

Opis

Wykonanie:

Chwyt okrągły bez powierzchni zaciskowej.

wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

Opis techniczny

wielk. płytki	6 mm
Przesunięcie osi L_3	8,5 mm
śruby mocujące	269028 38
\varnothing chwytu D_s	12 mm
Seria	Master Mute
kod ISO uchwytu	A12X SCLCR/L06
Kąt ustawienia κ	95 stopni
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	16 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 0602..
długość całkowita L	120 mm
niepodlegający mocowaniu obszar S	72 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5xD
norma	DIN 8024

Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki