

**Garant**

## Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 260921 20/11  |
| GTIN             | 4067263623458 |
| Klasa artykułu   | 29E           |

## Opis

### Wykonanie:

Chwył okrągły bez powierzchni zaciskowej.

### wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

## Opis techniczny

|  |                |
|--|----------------|
| śruby mocujące   | 269028 47      |
| wielk. płytki  | 11 mm          |
| Przesunięcie osi L <sub>3</sub>                            | 13 mm          |
| pasująca wymienna płytki skrawająca                        | TC.. 1102..    |
| minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego D <sub>min.</sub> | 25 mm          |
| Kąt ustawienia $\kappa$                                    | 90 stopni      |
| długość całkowita L  | 177 mm         |
| $\varnothing$ chwytu D <sub>s</sub>                        | 20 mm          |
| kod ISO uchwytu  | A20X STFCR/L11 |
| Seria  | Master Mute    |
| niepodlegający mocowaniu obszar S                          | 120 mm         |
| rodzaj zastosowania  | lewe           |
| Wewnętrzna głębokość toczenia do                           | 5×D            |
| norma  | DIN 8024       |

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Drgania               | stłumione                    |
| chłodzenie wewnętrzne | tak                          |
| zastosowanie          | Toczenie wzdłużne wewnętrzne |
| Rodzaj produktu       | Wytaczaki                    |