

Garant

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260045 16/06
GTIN	4067263623380
Klasa artykułu	29E

Opis

Wykonanie:

Chwył okrągły bez powierzchni zaciskowej.

wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

Opis techniczny

długość całkowita L	151 mm
Seria	Master Mute
Przesunięcie osi L ₃	11 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
kod ISO uchwytu	A16X SCLCR/L06
pasująca wymienna płytko skrawająca	CC.. 0602..
Ø chwytu D _s	16 mm
wielk. płytki	6 mm
śruby mocujące	269028 38
minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.}	20 mm
niepodlegający mocowaniu obszar S	96 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
norma	DIN 8024

Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki