

**Garant**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	260045 25/09
GTIN	4067263623403
Klasa artykułu	29E

## Opis

**Wykonanie:**

Chwył okrągły bez powierzchni zaciskowej.

**wskazówka:**

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

## Opis techniczny

minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min}$ .	32 mm
pasująca wymienna płytk skrawająca	CC.. 09T3..
Seria	Master Mute
Przesunięcie osi $L_3$	17 mm
kod ISO uchwytu	A25X SCLCR/L09
śruby mocujące	269028 46
$\varnothing$ chwytu $D_s$	25 mm
długość całkowita L	222 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	95 stopni
wielk. płytki	9 mm
niepodlegający mocowaniu obszar S	155 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5xD
norma	DIN 8024

Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki