

**Garant**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	260045 40/09
GTIN	4067263623427
Klasa artykułu	29E

## Opis

**Wykonanie:**

Chwyt okrągły bez powierzchni zaciskowej.

**wskazówka:**

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

## Opis techniczny

pasująca wymienna płytko skrawająca	CC.. 09T3..
Seria	Master Mute
Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	27 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego D <sub>min.</sub>	50 mm
$\varnothing$ chwytu D <sub>s</sub>	40 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	95 stopni
kod ISO uchwytu	A40X SCLCR/L09
wielk. płytki	9 mm
śruby mocujące	269028 46
długość całkowita L	343 mm
niepodlegający mocowaniu obszar S	240 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
norma	DIN 8024

Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki