

**Korpus wiertła, Chwył walcowy, z chłódzieniem wewnętrznym, 3×D, Typ: 13****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232245 13
GTIN	4045197658074
Klasa artykułu	22G

Opis**Wykonanie:**

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłódziwa.
rowki proste

wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

chłódzienie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

zakres $\varnothing D_c$: 13 - 17,5 mm

Długość użyteczna L_1 : 34,9 mm

\varnothing chwytu D_s : 20 mm

Długość chwytu L_s : 50 mm

śruby mocujące: 232990 TX8

Opis techniczny

\varnothing chwytu D_s	20 mm
śruby mocujące	232990 TX8
zakres $\varnothing D_c$	13 - 17,5 mm
Długość użyteczna L_1	34,9 mm
Długość chwytu L_s	50 mm
Liczba ostrzy Z	2
Wersja	3×D
chwyt	ISO 9766

chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX8	232990 TX8
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,3 Nm	211750 1,3