

**Korpus wiertła, Chwyt MK, bez chłodzenia wewnętrznego, 8xD, Typ: 13****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232265 13
GTIN	4045197592620
Klasa artykułu	22G

**Opis****wskazówka:**

Wartości posuwu  $f$  zmniejszyć o 5%, a wartości  $v_c$  o 10%.

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytym stożkowym MK nr **343000–343530**.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 2

zakres  $\varnothing D$ : 13 - 17,5 mm

Długość użyteczna  $L_1$ : 114,3 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 2

śruby mocujące: 232990 TX8

**Opis techniczny**

zakres $\varnothing D$	13 - 17,5 mm
śruby mocujące	232990 TX8
Długość użyteczna $L_1$	114,3 mm
stożek Morse'a MK o wielkości	2
Liczba ostrzy Z	2
głębokość wiercenia do	8xD
chwyt	Stożek Morse'a
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

---

**Aksesoria**

Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX8	232990 TX8
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,3 Nm	211750 1,3
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8