



## Wąż spiralny poliuretanowy ze stalową złączką bezpieczną eSafe Ø 11x16 mm, długość węża: 4 m



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	080241 4
GTIN	7391390097477
Klasa artykułu	08A

### Opis

#### Wykonanie:

Bardzo lekki, elastyczny i odporny na przetarcie poliuretanowy wąż spiralny, o dużej sile cofającej.

#### w dostawie::

**stalowe szybkozłącze zabezpieczające** nr 080285, wielk. 1/2 i złączka stalowa nr 080290, wielk. 1/2.

Ø zewnętrzna węża: 16 mm

Ø wewnętrzna węża: 11 mm

### Opis techniczny

materiał	wąż spiralny poliuretanowy
Ø wewnętrzna węża	11 mm
Ø zewnętrzna węża	16 mm
kolor	niebieski
przyłącze szybkozłącza	1/2 cal

długość węża	4 m
przyłącze złączki wtykowej	1/2 cal

---

## Akcesoria

Zestawy złączek z przyłączem gwintowanym zewnętrznym, Zestaw 5-elem. gwint przyłączeniowy zewnętrzny 1/2 cal	080290 1/2
Złączka bezpieczna z gwintem zewnętrznym gwint przyłączeniowy zewnętrzny 1/2 cal	080285 1/2