

**Wysokowydajne frezy 7792VX, chwyt walcowy, Ø D / liczba ostrzy Z: 32/3mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	221900 32/3
GTIN	4059782504356
Klasa artykułu	28R

Opis**Opis:**

Unikatowa konstrukcja płytek skrawających oraz ich kąt przyłożenia w korpusie frezu znacznie zmniejszają siły promieniowe i odprowadzają je w kierunku osiowym. Bardzo grube płytki skrawające z 4 ostrzami, do najtrudniejszych zastosowań i wysokiej ekonomiczności. Narzędzie ma szczególne zalety przy frezowaniu płaszczyzn i głębokich kieszeni. Ze szlifowanym sfazowaniem Wiper nadaje się również do wcinania oraz obróbki wykańczającej.

Opis techniczny

Ø D ₃	17 mm
wielkość płytek skrawających	09
pasująca wymienna płytka skrawająca	XD..
Ø ostrzy D _c	32 mm
Ø chwytu D _s h6	32 mm
Długość wysięgu L ₁	70 mm
długość całkowita L _{ges}	250 mm
maksymalna głębokość skrawania a _{p maks.}	1,5 mm
śruba mocująca płytki obracane	229918 (T15; 2,1 Nm)
Liczba ostrzy Z	3
chłodzenie wewnętrzne	tak
Frez obiegowy Ø D _{maks.}	62 mm
Frez obiegowy Ø D _{min.}	49 mm

Kąt rampingu $\alpha_{\text{maks.}}$	0,88 stopni
Długość rampingu dla $\alpha_{\text{maks.}}$	16,3 mm
Kąt ustawienia κ	13 stopni
wykonanie chwytu	chwyt walcowy
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Głowice z gwintem (RD..10)

Akcesoria

Śruby mocujące	229918
----------------	--------