

Yale

Wciągnik dźwigniowy UNO plus z łańcuchem ogniwowym, nośność: 1,5t



Dane zamówienia

Numer katalogowy	086017 1,5
GTIN	4053981776972
Klasa artykułu	08Y

Opis

Wykonanie:

Solidna, zwarta konstrukcja z blachy stalowej. Małe opory ruchu po **zwolnieniu łańcucha**. Prowadnica zapewniająca właściwy przesuw łańcucha.

Zastosowanie:

Standardowe urządzenie uniwersalne do normalnej eksploatacji.

wskazówka:

polega na tym, że osiowy nacisk hamujący jest wytwarzany przez ładunek i tym samym jest proporcjonalny do wielkości obciążenia. Ładunek jest bezpiecznie utrzymywany w każdym położeniu, w celu opuszczenia trzeba pokonać różnicę pomiędzy momentem hamowania i momentem obciążenia. Posiadają go wszystkie urządzenia uniwersalne Yale. Automatyczne **zwalnianie łańcucha** umożliwia **szybkie zakładanie** nieobciążonego łańcucha. Po zawieszeniu ładunku automatycznie zaczyna działać **hamulec naciskowy**, co zapewnia bezpieczne utrzymywanie ładunku.

Sprzęgło poślizgowe (opcja na życzenie) zapobiega nadmiernemu obciążeniu i tym samym zwiększa trwałość wciągника.

Wersja ATEX na zamówienie

Opis techniczny

Wielkość skoku normalnego	1,5 m
nośność	1500 kg
materiał obudowy	z blachy stalowej
luzowanie łańcucha	tak
siła podnoszenia przy obciążeniu nominalnym	35 daN
Nośność w t	1,5 t
ilość cięgieł łańcuchowych	1
masa	9,2 kg
Rodzaj produktu	Wciągnik dźwigniowy / wciągnik łańcuchowy