

**Korpus wiertła, Chwyt walcowy, z chłodzeniem wewnętrznym, 3×D, Typ: 25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232245 25
GTIN	4045197658098
Klasa artykułu	22G

**Opis****Wykonanie:**

Do otworów o dokładności do IT10.

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

**rowki proste****wskazówka:**

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

zakres  $\varnothing D_c$ : 25 - 35 mm

Długość użyteczna  $L_1$ : 85,7 mm

$\varnothing$  chwytu  $D_s$ : 32 mm

Długość chwytu  $L_s$ : 60 mm

śruby mocujące: 232990 TX15

**Opis techniczny**

Długość użyteczna $L_1$	85,7 mm
zakres $\varnothing D_c$	25 - 35 mm
$\varnothing$ chwytu $D_s$	32 mm
śruby mocujące	232990 TX15
Długość chwytu $L_s$	60 mm
Liczba ostrzy Z	2
Wersja	3×D

chwyt	ISO 9766
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

## Akcesoria

Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX15	232990 TX15
Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX9	232990 TX9
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659957 1600