

**Korpus wiertła, Chwyt MK, bez chłodzenia wewnętrznego, 8xD, Typ: 25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232265 25
GTIN	4045197592644
Klasa artykułu	22G

Opis**Wykonanie:**

Do otworów o dokładności do IT10.

wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Wartości posuwu f zmniejszyć o 5%, a wartości v_c o 10%.

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytym stożkowym MK nr **343000–343530**.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 2

zakres $\varnothing D_c$: 25 - 35 mm

Długość użyteczna L_1 : 289 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 4

śruby mocujące: 232990 TX15

Opis techniczny

śruby mocujące	232990 TX15
zakres $\varnothing D_c$	25 - 35 mm
Długość użyteczna L_1	289 mm
stożek Morse'a MK o wielkości	4
Liczba ostrzy Z	2
Wersja	8xD
chwyt	Stożek Morse'a
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX15	232990 TX15
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX9	232990 TX9
Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659957 1600