

**Korpus wiertła, Chwyt walcowy, z chłodzeniem wewnętrznym, 8×D, Typ: 13****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232255 13
GTIN	4045197592507
Klasa artykułu	22G

Opis**Wykonanie:**

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

wskazówka:

Wartości posuwu f zmniejszyć o 5%, a wartości v_c o 10%.

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

zakres $\varnothing D$: 13 - 17,5 mm

Długość użyteczna L_1 : 114,3 mm

\varnothing chwytu D_s : 20 mm

Długość chwytu L_s : 50 mm

śruby mocujące: 232990 TX8

Opis techniczny

zakres $\varnothing D$	13 - 17,5 mm
\varnothing chwytu D_s	20 mm
śruby mocujące	232990 TX8
Długość użyteczna L_1	114,3 mm
Długość chwytu L_s	50 mm
Liczba ostrzy Z	2
głębokość wiercenia do	8×D
chwyt	DIN 1835 B
chłodzenie wewnętrzne	tak

Rodzaj produktu

Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX8

232990 TX8

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8

674248 TX8

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe
nastawiony moment obrotowy 1,3 Nm

211750 1,3