

**Korpus wiertła, Chwyt walcowy, z chłodzeniem wewnętrznym, 3×D, Typ: 36****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232245 36
GTIN	4045197658401
Klasa artykułu	22G

Opis**Wykonanie:**

Do otworów o dokładności do IT10.

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

rowki proste**wskazówka:**

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

zakres $\varnothing D_c$: 36 - 47 mm

Długość użyteczna L_1 : 120,7 mm

\varnothing chwytu D_s : 40 mm

Długość chwytu L_s : 70 mm

śruby mocujące: 232990 TX20

Opis techniczny

\varnothing chwytu D_s	40 mm
śruby mocujące	232990 TX20
zakres $\varnothing D_c$	36 - 47 mm
Długość użyteczna L_1	120,7 mm
Długość chwytu L_s	70 mm
Liczba ostrzy Z	2
Wersja	3×D

chwyt	ISO 9766
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Aksesoria

Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX15	232990 TX15
Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX20	232990 TX20
Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX20	674248 TX20
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659957 1600