

**BDMT 070304 ER-JS, PR1535, Typ: INOX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227149 INOX
GTIN	4960664731169
Klasa artykułu	25A

Opis**wskazówka:**

Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,3 \times D$. Dokładne 90° do $a_p = 4$ mm.

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,05–0,08 mm
promień naroża	0,4 mm
typ	INOX
Gatunek	PR1535
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	BDMT 070304 ER-JS
Gatunek	PR1535
Materiał ostrza	HM
powłoka	powlekane
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się	50 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłączy	nadaje się		