

**Mitutoyo**

**Cyfrowy czujnik zegarowy do pomiarów bezwzględnych rozdzielczość 0,001 mm, Zakres pomiarowy: 50mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	434461 50
GTIN	4946368850320
Klasa artykułu	44A

**Opis****Wykonanie:**

Multifunctional standard dial indicator. Reliable and simple to operate.

- **Bidirectional communication available, e.g. for setting parameters using a PC (Digimatic S1 interface).**
- **With ABSOLUTE system. One-off setting of the starting position, which then remains the absolute zero point until the battery is changed again.**
- **Provides simple calculations and peak value identifiers.**
- **Equipped with a warning function for the calibration plan.**
- **The GO/±NG assessment is performed by setting the upper and lower tolerance.**

**w dostawie::**

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032.

zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego

Kalibracja: C1

odczyt do wyboru: 0,0005 mm

granica błędu: 0,005 mm

nacisk pomiarowy: ≤ 2,3 N

Ø chwytu mocującego h6: 8 mm

Ø korpusu: 59 mm

grubość obudowy: 44,2 mm

**Opis techniczny**

zasilanie energią	Zasilanie z baterii
grubość obudowy	44,2 mm
granica błędu	0,005 mm
odczyt do wyboru	0,0005 mm
typ baterii	Baterie guzikowe
zakres pomiarowy	0 - 50 mm
Kalibracja	C1
nacisk pomiarowy	≤ 2,3 N
Ø chwytu mocującego h6	8 mm
Ø korpusu	59 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 rozm. 2032
Liczba dołączonych baterii	1
norma	norma zakładowa
wysokość cyfr	11 mm
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze USB
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy
Rodzaj produktu	Czujnik zegarowy