



## Korpus wiertła, Chwył MK, bez chłodzenia wewnętrznego, 8xD, Typ: 36



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	232265 36
GTIN	4045197592651
Klasa artykułu	22G

### Opis

**Wykonanie:**  
rowki proste.

**wskazówka:**

Wartości posuwu  $f$  zmniejszyć o 5%, a wartości  $v_c$  o 10%.

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr **343000–343530**.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 2

zakres  $\varnothing D$ : 36 - 47 mm

Długość użyteczna  $L_1$ : 349,3 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 4

śruby mocujące: 232990 TX20

### Opis techniczny

Długość użyteczna $L_1$	349,3 mm
śruby mocujące	232990 TX20
zakres $\varnothing D$	36 - 47 mm
stożek Morse'a MK o wielkości	4
Liczba ostrzy Z	2
głębokość wiercenia do	8xD
chwył	Stożek Morse'a
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

## Akcesoria

Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX15	232990 TX15
Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX20	232990 TX20
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX20	674248 TX20