



Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, M: M4



Dane zamówienia

Numer katalogowy	130250 M4
GTIN	4067263021919
Klasa artykułu	12G

Opis

Wykonanie:

Zestaw 3-elementowy, z gwintownikiem wstępnym, pośrednim i wykańczakiem.
Wielk. M2,3 i M2,6 ze starą geometrią ostrza wg DIN.

Opis techniczny

norma	DIN 352
Ø otworu rdzenia	3,3 mm
Chwył kwadratowy □	3,4 mm
Materiał ostrza	HSS
głębokość gwintu	8 mm
Ø chwytu D _s	4,5 mm
Rodzaj gwintu	M
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
wielkość gwintu	M4
długość całkowita L	40 mm
skok gwintu	0,7 mm
Ø gwintu	4 mm

powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	A
Kształt nakroju	C
Kształt nakroju	D
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD w przypadku otworów nieprzelotowych
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Gwintowniki

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo		
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo		
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo		
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo		
uniw.	nadaje się		
olej	nadaje się		

suchy

nadaje się warunkowo