

**Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, MF: 12X1,25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130500 12X1,25
GTIN	4067263036364
Klasa artykułu	12G

**Opis****Wykonanie:**

Zestaw 2-elementowy, z **gwintownikiem wstępnym i wykańczakiem.**

Gwint szlifowany z pełnego profilu i zaszlifowany.

**Opis techniczny**

Chwył kwadratowy <input type="checkbox"/>	7 mm
norma	DIN 2181
Ø chwytu D <sub>s</sub>	9 mm
Ø otworu rdzenia	10,8 mm
głębokość gwintu	24 mm
Rodzaj gwintu	MF
Ø gwintu	12 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
skok gwintu	1,25 mm
Materiał ostrza	HSS
długość całkowita L	70 mm
wielkość gwintu	M12×1,25

powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	D
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Gwintowniki

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo		
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo		
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo		
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo		
uniw.	nadaje się		
olej	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		

