



Korpus wiertła, Chwył walcowy, z chłódzieniem wewnętrznym, 3×D, Typ: 48



Dane zamówienia

Numer katalogowy	232245 48
GTIN	4045197658418
Klasa artykułu	22G

Opis

Wykonanie:

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłódziwa.
rowki proste

wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

chłódzienie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

zakres Ø D: 48 - 65 mm

Długość użyteczna L₁: 130,2 mm

Ø chwytu D_s: 40 mm

Długość chwytu L_s: 70 mm

śruby mocujące: 232990 TX20

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	40 mm
śruby mocujące	232990 TX20
zakres Ø D	48 - 65 mm
Długość użyteczna L ₁	130,2 mm
Długość chwytu L _s	70 mm
Liczba ostrzy Z	2
głębokość wiercenia do	3×D
chwył	DIN 1835 B

chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX20	232990 TX20
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX20	674248 TX20
Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600