

**Korpus wiertła, Chwył MK, bez chłodzenia wewnętrznego, 5×D, Typ: 13****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232260 13
GTIN	4045197592569
Klasa artykułu	22G

Opis**wskazówka:**

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr **343000–343530**.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 2

zakres $\varnothing D_c$: 13 - 17,5 mm

Długość użyteczna L_1 : 63,5 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 2

śruby mocujące: 232990 TX8

Opis techniczny

Długość użyteczna L_1	63,5 mm
śruby mocujące	232990 TX8
zakres $\varnothing D_c$	13 - 17,5 mm
stożek Morse'a MK o wielkości	2
Liczba ostrzy Z	2
Wersja	5×D
chwył	Stożek Morse'a
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX8	232990 TX8
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,3 Nm	211750 1,3