

HOLEX**Korpus wiertła, Chwyt walcowy, z chłodzeniem wewnętrznym, 8×D, Typ: 25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232255 25
GTIN	4045197592521
Klasa artykułu	22G

Opis**Wykonanie:**

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

wskazówka:

Wartości posuwu f zmniejszyć o 5%, a wartości v_c o 10%.

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

zakres $\varnothing D$: 25 - 35 mm

Długość użyteczna L_1 : 288,9 mm

\varnothing chwytu D_s : 32 mm

Długość chwytu L_s : 60 mm

śruby mocujące: 232990 TX15

Opis techniczny

\varnothing chwytu D_s	32 mm
zakres $\varnothing D$	25 - 35 mm
Długość użyteczna L_1	288,9 mm
śruby mocujące	232990 TX15
Długość chwytu L_s	60 mm
Liczba ostrzy Z	2
głębokość wiercenia do	8×D
chwyt	DIN 1835 B
chłodzenie wewnętrzne	tak

Rodzaj produktu

Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX9

232990 TX9

Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX15

232990 TX15

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm

659906 1600

Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm

659874 50