

Garant

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260920 12/11
GTIN	4067263331124
Klasa artykułu	29E

Opis

Wykonanie:

Chwyć okrągły bez powierzchni zaciskowej.

wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

Opis techniczny

minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	16 mm
długość całkowita L	120 mm
kod ISO uchwytu	A12X STFCL/L11
\varnothing chwytu D_s	12 mm
Przesunięcie osi L_3	9 mm
Kąt ustawienia κ	90 stopni
śruby mocujące	269028 38
Seria	Master Mute
pasująca wymienna płytko skrawająca	TC.. 1102..
wielk. płytki	11 mm
niepodlegający mocowaniu obszar S	72 mm
rodzaj zastosowania	prawo
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5xD
norma	DIN 8024

Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki