

Garant

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260920 16/11
GTIN	4067263331131
Klasa artykułu	29E

Opis

Wykonanie:

Chwył okrągły bez powierzchni zaciskowej.

wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

Opis techniczny

minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	20 mm
pasująca wymienna płytką skrawającą	TC.. 1102..
Przesunięcie osi L_3	11 mm
wielk. płytki	11 mm
długość całkowita L	150 mm
kod ISO uchwytu	A16X STFCCR/L11
Seria	Master Mute
\varnothing chwytu D_s	16 mm
śruby mocujące	269028 38
Kąt ustawienia κ	90 stopni
niepodlegający mocowaniu obszar S	96 mm
rodzaj zastosowania	prawo
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5xD
norma	DIN 8024

Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki