

Garant

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260921 16/11
GTIN	4067263331155
Klasa artykułu	29E

Opis

Wykonanie:

Chwyty okrągły bez powierzchni zaciskowej.

wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

Opis techniczny

wielk. płytki	11 mm
śruby mocujące	269028 38
Ø chwytu D_s	16 mm
Przesunięcie osi L_3	11 mm
długość całkowita L	150 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	TC.. 1102..
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$	20 mm
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Seria	Master Mute
kod ISO uchwytu	A16X STFCCR/L11
niepodlegający mocowaniu obszar S	96 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
norma	DIN 8024

Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki