

Garant

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260921 12/11
GTIN	4067263331148
Klasa artykułu	29E

Opis

Wykonanie:

Chwył okrągły bez powierzchni zaciskowej.

wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

Opis techniczny

wielk. płytki	11 mm
Seria	Master Mute
śruby mocujące	269028 38
pasująca wymienna płytki skrawająca	TC.. 1102..
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{min} .	16 mm
Kąt ustawienia κ	90 stopni
\varnothing chwytu D_s	12 mm
Przesunięcie osi L_3	9 mm
długość całkowita L	120 mm
kod ISO uchwytu	A12X STFCCR/L11
niepodlegający mocowaniu obszar S	72 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
norma	DIN 8024

Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki