

HOLEX**Korpus wiertła, Chwyt walcowy, z chłodzeniem wewnętrznym, 8×D, Typ: 36****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232255 36
GTIN	4045197592538
Klasa artykułu	22G

Opis**Wykonanie:**

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa. **rowki proste.**

wskazówka:

Wartości posuwu f zmniejszyć o 5%, a wartości v_c o 10%.

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

zakres $\varnothing D$: 36 - 47 mm

Długość użyteczna L_1 : 349,3 mm

\varnothing chwytu D_s : 40 mm

Długość chwytu L_s : 70 mm

śruby mocujące: 232990 TX20

Opis techniczny

śruby mocujące	232990 TX20
\varnothing chwytu D_s	40 mm
Długość użyteczna L_1	349,3 mm
zakres $\varnothing D$	36 - 47 mm
Długość chwytu L_s	70 mm
Liczba ostrzy Z	2
głębokość wiercenia do	8×D
chwyt	DIN 1835 B
chłodzenie wewnętrzne	tak

Rodzaj produktu

Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX15	232990 TX15
Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX20	232990 TX20
Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX20	674248 TX20
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, chwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600