

Garant**Wytaczaki stalowe, prawo, Ø chwytu / wielkość płytki: 8/06mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	269984 8/06
GTIN	4067263786818
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Przesunięcie osi L_3	5 mm
wielk. płytki	6 mm
kod ISO uchwytu	A08H SCLCR/L06
wysokość mocowania L_2	7 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	10 mm
długość całkowita L	100 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	CC.. 0602..
długość główki L_1	20 mm
\varnothing chwytu D_s	8 mm
śruby mocujące	269028 7
rodzaj zastosowania	prawo
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

