

Garant**Wytaczaki stalowe, prawo, Ø chwytu / wielkość płytki: 12/06mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	269984 12/06
GTIN	4067263786832
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Przesunięcie osi L ₃	7 mm
kod ISO uchwyty	A12L SCLCR/L06
minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.}	14 mm
wysokość mocowania L ₂	11 mm
długość całkowita L	140 mm
śruby mocujące	269028 7
długość główki L ₁	24,3 mm
Ø chwytu D _s	12 mm
wielk. płytki	6 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 0602..
rodzaj zastosowania	prawo
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

