

Garant**Wytaczaki stalowe, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 16/09mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	269985 16/09
GTIN	4067263786917
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

długość całkowita L	180 mm
śruby mocujące	269028 8
kod ISO uchwytu	A16Q SCLCR/L09
Przesunięcie osi L ₃	9 mm
długość główki L ₁	31 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.}	18 mm
Ø chwytu D _s	16 mm
wysokość mocowania L ₂	15 mm
pasująca wymienna płytką skrawającą	CC.. 09T3..
wielk. płytki	9 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

