

Garant**Wytaczaki stalowe, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 25/09mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	269985 25/09
GTIN	4067263786931
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 09T3..
wielk. płytki	9 mm
długość główki L ₁	43 mm
długość całkowita L	200 mm
kod ISO uchwytu	A25R SCLCR/L09
wysokość mocowania L ₂	23 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.}	27 mm
śruby mocujące	269028 8
Przesunięcie osi L ₃	13,5 mm
Ø chwytu D _s	25 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

