

**Garant****Wytaczaki stalowe, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 20/09mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	269985 20/09
GTIN	4067263786924
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	11 mm
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	18 mm
długość całkowita L	200 mm
pasująca wymienna płytką skrawającą	CC.. 09T3..
kod ISO uchwytu	A20R SCLCR/L09
Ø chwytu D <sub>s</sub>	20 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D <sub>min.</sub>	22 mm
długość główki L <sub>1</sub>	36 mm
śruby mocujące	269028 8
wielk. płytki	9 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

