

**Garant****Wytaczaki stalowe, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 8/06mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	269985 8/06
GTIN	4067263786887
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

Ø chwytu $D_s$	8 mm
Przesunięcie osi $L_3$	5 mm
długość główki $L_1$	20 mm
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$	10 mm
wysokość mocowania $L_2$	7 mm
śruby mocujące	269028 7
wielk. płytki	6 mm
długość całkowita $L$	100 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 0602..
kod ISO uchwytu	A08H SCLCR/L06
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

