

**Garant****Wytaczaki stalowe, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 12/06mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 269985 12/06  |
| GTIN             | 4067263786900 |
| Klasa artykułu   | 21T           |

**Opis techniczny**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| śruby mocujące                                 | 269028 7                     |
| wielk. płytki                                  | 6 mm                         |
| pasująca wymienna płytka skrawająca            | CC.. 0602..                  |
| kod ISO uchwytu                                | A12L SCLCR/L06               |
| wysokość mocowania L <sub>2</sub>              | 11 mm                        |
| Ø chwytu D <sub>s</sub>                        | 12 mm                        |
| minimalna Ø otworu wstępnego D <sub>min.</sub> | 14 mm                        |
| Przesunięcie osi L <sub>3</sub>                | 7 mm                         |
| długość całkowita L                            | 140 mm                       |
| długość główki L <sub>1</sub>                  | 24,3 mm                      |
| rodzaj zastosowania                            | lewe                         |
| Wewnętrzna głębokość toczenia do               | 3×D                          |
| norma  | DIN 8024                     |
| chłodzenie wewnętrzne                          | tak                          |
| zastosowanie                                   | Toczenie wzdłużne wewnętrzne |
| Rodzaj produktu                                | Wytaczaki                    |

