

# Yale

Trzypunktowe wózki do transportu ciężkich ładunków typu LX, kierowane,  
nośność: 12t



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	086009 12
GTIN	4025092163798
Klasa artykułu	08Y

## Opis

### Wykonanie:

Trzypunktowe podwozia do transportu średnich ładunków. Z dyszlem i tylną częścią podwozia. Obie równe, tylne części podwozia są wyposażone w regulowane drążki. Nośność całkowita dzieli się w 50% na przednie i tylne części podwozia.

### w dostawie::

Trzy części podwozia, dwa drążki łączące, dyszel.

## Opis techniczny

Liczba kół z przodu	8
masa	80 kg
Szerokość koła	90 mm
wysokość powierzchni ładunkowej przedniej	115 mm
zakres regulacji z tyłu od – do	500 - 1400 mm
Liczba kół z tyłu	8
wysokość powierzchni ładunkowej tylnej	115 mm
nośność	12 t

Ø koła	85 mm
szerokość powierzchni ładunkowej tylnej	250 mm
długość powierzchni ładunkowej przedniej	400 mm
długość powierzchni ładunkowej tylnej	300 mm
oznaczenie producenta	LX-12
szerokość powierzchni ładunkowej przedniej	220 mm
Rodzaj produktu	Wózek do transportu ciężkich ładunków