

Garant**Wytaczaki stalowe, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 10/07mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	269987 10/07
GTIN	4067263787013
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	A10K SDUCR/L07
Przesunięcie osi L ₃	7 mm
długość całkowita L	125 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.}	13 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	DC.. 0702..
długość główki L ₁	20 mm
śruby mocujące	269028 7
wysokość mocowania L ₂	9 mm
wielk. płytki	7 mm
Ø chwytu D _s	10 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

