

**Garant****Wytaczaki stalowe, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 16/07mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	269987 16/07
GTIN	4067263787037
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

długość główki $L_1$	28 mm
długość całkowita $L$	180 mm
Przesunięcie osi $L_3$	10 mm
kod ISO uchwytu	A16Q SDUCR/L07
wysokość mocowania $L_2$	15 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	DC.. 0702..
śruby mocujące	269028 7
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min}$ .	19 mm
wielk. płytki	7 mm
$\varnothing$ chwytu $D_s$	16 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

