

Garant**Wytaczaki stalowe, prawo, Ø chwytu / wielkość płytki: 10/07mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	269988 10/07
GTIN	4067263787075
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
długość całkowita L	125 mm
wysokość mocowania L ₂	9 mm
kod ISO uchwytu	A10K SDQCR/L07
śruby mocujące	269028 7
minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.}	13 mm
Ø chwytu D _s	10 mm
długość główki L ₁	20 mm
Przesunięcie osi L ₃	7 mm
rodzaj zastosowania	prawo
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

