

**Garant****Wytaczaki stalowe, prawo, Ø chwytu / wielkość płytki: 20/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	269988 20/11
GTIN	4067263787112
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

kod ISO uchwytu	A20R SDQCR/L11
długość całkowita L	200 mm
długość główki L <sub>1</sub>	36 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D <sub>min.</sub>	25 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	DC.. 11T3..
Ø chwytu D <sub>s</sub>	20 mm
śruby mocujące	269028 8
Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	13 mm
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	18 mm
rodzaj zastosowania	prawo
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

