



## Lampa warsztatowa LED z akumulatorem o naturalnej barwie światła COLOUR MATCH, Typ: MULTI-R



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	081514 MULTI-R
GTIN	5708997356586
Klasa artykułu	08C

### Opis

#### Wykonanie:

**COLOUR MATCH.** Specjalna dioda LED o wysokiej wartości CRI do **do perfekcyjnego odwzorowania barw**, o szczególnie długiej trwałości. Nadaje się zwłaszcza do wszystkich prac lakierniczych, polerskich, do czyszczenia i przygotowania. Zaprojektowana do użytku w lakierniach. **Wymienna soczewka szklana**, odporna na wszystkie rodzaje rozpuszczalników, również przy codziennym czyszczeniu. **MULTIMATCH R.** Wydajna, przenośna akumulatorowa lampa warsztatowa z funkcją ciągłego skanowania CCT. Tylny wskaźnik pojemności akumulatora i pozostałego czas pracy. Zintegrowana stopka do bezpośredniego montażu na statywie Scangrip 081252 1,35-3.

Z funkcją ciągłego skanowania CCT. Po aktywacji lampa automatycznie skanuje powierzchnię obiektu z całym spektrum barw. Możliwość zablokowania w dowolnym momencie. Optymalnie nadaje się do wykrywania defektów lakieru.

#### Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

#### w dostawie::

W komplecie przewód do ładowania.

**Opis techniczny**

Wartość CRI	95
Strumień światła	120 - 1200 lm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
długość całkowita	165 mm
Liczba dołączonych akumulatorów	1
stopień ochrony IP	IP 67
strefa wg ATEX	brak
czas świecenia	1 - 10 h
masa	820 g
Szerokość całkowita	155 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Lampa warsztatowa