

Garant**ZCMX 070304, Gatunek: HBZ310**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268439 HBZ310
GTIN	4067263802648
Klasa artykułu	21E

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,2 - 4 mm
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ZCMX 070304
promień naroża	0,4 mm
Posuw wiercenia	0,03 - 0,3 mm
Zastosowanie główne	N
Gatunek	HBZ310
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	200 - 600 m/min
liczba wymian/ostrzy	2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Warunki skrawania	ciągły
powłoka	PVD

Posuw toczenia	0,05 - 0,4 mm
pasuje do Ø narzędzia D _c	14 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia