

Garant**ZCMX 070304, Gatunek: HBZ140**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268439 HBZ140
GTIN	4067263802624
Klasa artykułu	21E

Opis

Wykonanie:

Uniwersalny substrat średnioziarnisty z powłoką PVD. Numer jeden, gdy chodzi o toczenie i wiercenie.

Opis techniczny

liczba wymian/ostrzy	2
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 190 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ZCMX 070304
Posuw toczenia	0,1 - 0,3 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM
Gatunek	HBZ140
Zastosowanie główne	M

promień naroża	0,4 mm
powłoka	PVD
głębokość skrawania a_p	0,4 - 2 mm
Posuw wiercenia	0,03 - 0,12 mm
pasuje do \varnothing narzędzia D_c	14 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia