



Dynaswivel® Obrotowe przyłącza węża, gwint przyłączeniowy zewnętrzny: 1/4 cal



Dane zamówienia

Numer katalogowy	080190 1/4
GTIN	616026954601
Klasa artykułu	03R

Opis

Wykonanie:

Opatentowane aluminiowe przyłącze węża.

Konstrukcja **ułożyskowana obrotowo w dwóch punktach w zakresie 360°** umożliwia swobodny ruch przyłączonych narzędzi i eliminuje siły naciągu.

gwint przyłączeniowy zewnętrzny: 1/4 NPT cal

wydajność przepływu: 11,8 l/s

Opis techniczny

wydajność przepływu	11,8 l/s
gwint przyłączeniowy zewnętrzny	1/4 NPT cal